

Automatyczny Dozownik Bezdotykowy SHARP 2021



Niezawodne Urządzenie do Dezynfekcji

Dezynfekcja dłoni przy użyciu bezdotykowych dozowników stała się dość istotną częścią naszej codzienności dlatego też tak ważne jest zaopatrzenie się w wysokiej jakości i bezawaryjne urządzenia. Dozownik Model SHARP to nowoczesne urządzenie dezynfekujące, które działa bezdotykowo i rozpyla płyn dezynfekujący w formie mgiełki po podłożeniu dłoni pod urządzenie.

Dozownik posiada uniwersalny zbiornik na płyn dezynfekujący o pojemności 800 ml, dzięki czemu nie trzeba go często uzupełniać, a jeśli zajdzie taka potrzeba można to uczynić używając dowolnego płynu do dezynfekcji. Nasz dozownik nie wymaga stosowania specjalnych wkładów, co sprawia, że jest to urządzenie uniwersalne. Dodatkowo, do dozownika dołączamy w gratisie zasilacz przy pomocy którego dozownik można podłączyć do dowolnego kontaktu, dzięki czemu będzie mógł działać nieprzerwanie bez konieczności wymiany baterii. Jeśli jednak nie masz możliwości podłączenia dozownika do prądu to zawsze możesz skorzystać z zasilania bateryjnego, gdyż dozownik może być też zasilany przy pomocy baterii paluszkowych typu AAA.



Informacje o produkcie

- | | |
|--|--|
| 1. Nazwa: Naścienny dozownik automatyczny | 9. Opakowanie: kolorowy karton |
| 2. Rozmiar: 120*109*262mm | 10. Kolor produktu: czarno-biały |
| 3. Waga: 0.9 kg | 11. Metoda dozowania: bezdotykowe, po podłożeniu dłoni |
| 4. Materiał: ABS+PP | 12. Klasa wodoodporności: IPX5 |
| 5. Pojemność: 800ml | 13. Czułość czujnika ruchu: 3 - 5 cm |
| 6. Czas dozowania: 2 sekundy | 14. Napięcie wejściowe: DC6V |
| 7. Napięcie wejściowe adaptera: AC100-240V 50/60Hz | 15. Moc znamionowa: 3W |
| 8. Napięcie wyjściowe DC: DC6V 2A | 16. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy żeby włączyć / wyłączyć |







Polskie opakowanie i instrukcja obsługi

Korzystając z naszego bogatego doświadczenia zdobytego przy sprzedaży wielu modeli dozowników, słuchając opinii naszych klientów przygotowaliśmy dozownik, który jest idealny do eksploatacji na naszym rodzimym rynku.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych atutów naszego produktu jest profesjonalna instrukcja obsługi w języku polskim, co zapobiega niewłaściwemu użytkowaniu, które niejednokrotnie było spowodowane po prostu tym, że instrukcji albo nie było albo była w innym języku.

Podchodząc profesjonalnie do tematu przygotowaliśmy także w stosowne opakowanie na rynek krajowy, które także jest oczywiście w języku polskim i idealnie nadaje się do ekspozycji na sklepowej półce

DOZOWNIK AUTOMATYCZNY Bezdotykowy	INFORMACJE O PRODUKCIE	BUDOWA
	- Nazwa: Naścienny dozownik automatyczny - Rozmiar: 120*109*262mm - Waga: 0,9 kg - Materiał: ABS+PP - Pojemność: 800ml - Czas dozowania: 2 sekundy - Napięcie wejściowe adaptera: AC100-240V 50/60Hz - Napięcie wyjściowe DC: DC6V 2A - Opakowanie: kolorowy karton - Kolor produktu: czarno-biały - Metoda dozowania: bezdotykowe, po podłożeniu dłoni - Klasa wodoodporności: IPX5 - Czułość czujnika ruchu: 3 - 5 cm - Napięcie wyjściowe: DC6V - Moc znamionowa: 3W - Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy żeby włączyć / wyłączyć	 - Otwór do wlewania płynu - Zbiornik na płyn - Wejście DC - do podłączenia zasilacza - Przycisk otwierania obudowy - Miejsce na zbiornik - Miejsce na baterie zasilające (4 - B x AAA) - Ustawienie jednej dawki - Ustawienie podwójnej dawki - Włącz / Wyłącz - Kontrolka działania
Instrukcja użytkownika		

UŻYTKOWANIE	ZALECENIA
- Naciśnij przycisk w celu otwarcia obudowy - Wyjmij zbiornik i włóż go na miejsce - Napełnij zbiornik płynem i włóż go na miejsce - Naciśnij jeden z przycisków dawki i zamknij obudowę 	- Utrzymuj urządzenie w czystości. Regularnie przecieraj je szmatką w celu zapewnienia długotrwałego działania. - Jeżeli posiadasz tylko gęsty płyn, zadbać o jego rozcieńczenie, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia. - Utrzymuj czujnik ruchu w czystości! - Nie myj dozownika wodą, użyj wilgotnej ściereczki do czyszczenia urządzenia. - Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych panelu podświetlenia i czujnika ruchu.
Dwa tryby zasilania  Możliwość używania z bateriami lub zasilaczem Dozownik posiada dyszę mgiełka. Nadaje się do użytku z płynami. Zbyt gęste płyny powinny być rozcieńczone w celu poprawnego użytkowania	CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Urządzenie przeszło wszystkie niezbędne testy i wykazało zgodność z normami FCC i CE. Numer certyfikatu FCC: HK370104244E Numer certyfikatu CE: CCI1-2020042509C



Czujnik zbliżeniowy

DOZOWNIK AUTOMATYCZNY



Typ pompki:

☐ Piana

☐ Żel

☒ Mgietka



Dozowanie bezdotykowe

Regulacja dozowania

Bateria lub zasilacz

Oświetlenie poziomu płynu

Dane techniczne:

- Nazwa: Naścienny dozownik automatyczny
- Rozmiar: 120*109*262mm
- Waga: 0,9 kg
- Materiał: ABS+PP
- Pojemność: 800ml
- Czas dozowania: 2 sekundy
- Napięcie wejściowe adaptera: AC100-240V 50/60Hz
- Napięcie wyjściowe DC: DC6V 2A
- Opakowanie: kolorowy karton
- Metoda dozowania: bezdotykowe, po podłożeniu dłoni
- Klasa wodoodporności: IPX5
- Czułość czujnika ruchu: 3 - 5 cm
- Napięcie wejściowe: DC6V
- Moc znamionowa: 3W
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy żeby włączyć / wyłączyć



Czujnik zbliżeniowy

DOZOWNIK AUTOMATYCZNY



Typ pompki:

☐ Piana

☐ Żel

☒ Mgietka




Dozowanie bezdotykowe

Regulacja dozowania

Bateria lub zasilacz

Oświetlenie poziomu płynu



- Przycisk otwarcia obudowy
- Oświetlenie poziomu płynu
- Wejście zasilające
- Pompka, czujnik ruchu

Kolor produktu:

srebrny

☐

biały

☒

złoty

☐

szary

☐



Pożądane parametry techniczne

Mając na uwadze wymagania klienta Polskiego rynku, kierując się doświadczeniem i sugestiami nasz dozownik posiada parametry, które są pożądane przez klientów.

Jest przeznaczony do użytku z płynami dezynfekcyjnymi i rozpyla mgiełkę, a dzięki zbliżeniowemu czujnikowi na podczerwień działa bezdotykowo.

Dawkę dozowanego płynu dezynfekcyjnego można regulować przy pomocy przycisków znajdujących się wewnątrz obudowy - w tym celu należy otworzyć obudowę i wybrać żądaną dawkę.

Ponadto może być zasilany bateriami lub zasilaczem, gdzie zasilacz jest standardowo dołączony do każdego zestawu.




Montaż może być na ścianie lub na stojaku dezynfekcyjnymi w zależności od potrzeb. Zalecamy montaż na ścianie, przy użyciu dołączonego zestawu montażowego. Montaż na stojaku mógłby się odbyć przy pomocy taśmy montażowej dwustronnej, której nie dostarczamy.

Dwa tryby zasilania

Zasilacz



Baterie 4x3AAA



Dane techniczne

- Dozownik bezdotykowy Model SHARP 2021 do montażu na ścianie;
- Rozmiar: 120 x 109 x 262 mm;
- Waga: 800 g;
- Materiał: Tworzywo sztuczne ABS + PP;
- Pojemność: 800 ml;
- Metoda dozowania: bezdotykowa indukcja na podczerwień;
- Forma dozowania: mgiełka;
- Zasilanie: baterie od 4 x AAA do 8 x AAA lub zasilacz;
- Wodoodporność: IPX5;
- Pakowanie: kolorowe pudełko;
- Do stosowania z płynami dezynfekcyjnymi;
- Certyfikaty: CE, FCC;
- Gwarancja: 12 miesięcy;

Zawartość zestawu:

- Dozownik bezdotykowy Model SHARP 2021;
- Zestaw montażowy;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;
- Zasilacz;



- ① Otwór do wlewania płynu ② Zbiornik na płyn ③ Wejście DC - do podłączenia zasilacza
④ Przycisk otwierania obudowy ⑤ Miejsce na zbiornik ⑥ Miejsce na baterie zasilające (4 - 8 x AAA)
⑦ Ustawienie pojedynczej dawki ⑧ Ustawienie podwójnej dawki ⑨ Włącz/Wyłącz
⑩ Kontrolka działania

Realne zdjęcia produktu



Realne zdjęcia produktu



Dlaczego warto kupić?

Nasz dozownik został specjalnie przygotowany do sprzedaży na rynku Polskim - jest zapakowany w solidne pudełko, w zestawie posiada instrukcję obsługi w języku polskim, do zestawu jest dołączony zasilacz, a samo urządzenie rozpyla popularną mgiełkę. Ponadto jesteśmy oficjalnym dystrybutorem dozownika w naszym kraju, dzięki czemu mają Państwo pewność zakupu solidnego produktu, który zostanie do Państwa dostarczony najszybciej jak to możliwe.

Zamówienia i informacje

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczącej produktu, a także ustalenia warunków cenowych i złożenia zamówienia prosimy o kontakt korzystając z poniższych danych.

E-mail:

- r.paradowski@retio.pl
- mikolaj@retio.pl
- d.zygowski@retio.pl
- biuro@retio.pl

Telefon:

+48 731 89 15 55
+48 535 46 83 87